

床底灯 - UBL2

产品数据表



内容

介绍3

功能和选项4

使用4

订购示例5

尺寸6

介绍



床底灯 (UBL2) 提供光线强劲且分布均匀的照明, 专为医院、疗养院及家庭护理中的床具设计。

该灯具可帮助患者及其他需护理人员在夜间黑暗中安全行动, 降低跌倒风险并提升安全感。

与 LINAK 手控器 和 OpenBus™ 控制盒相结合, 床下灯系统具有下列优点:

- 支持多档亮度调节、调光及多色选项 (RGB)
- IPX6, IPX6 Washable DURA™ (耐清洗消毒)
- 配备双端口设计, 可轻松接入现有系统, 无需在控制盒上额外增加端口
- 可以并联安装若干个 UBL2 产品

功能和选项

亮度等级:	00+01: 最大 11 Lux 02: 最大 7 Lux
灯光颜色:	暖白、冷白、红、绿、蓝、黄、青、洋红、自定义颜色
LED 寿命:	50,000 小时 (在最大灯光强度下)
电缆:	RJ45模块化插头 (6芯电缆)
防护等级	IPX6, IPX6 Washable DURA™ (耐清洗消毒)
外壳颜色:	浅灰色 (RAL 7035)
玻璃类型:	特殊加工/磨砂
可燃性级别:	UL94 V2级
支持外部编程:	是
电流消耗:	00: V_bus <0,3mA, V_perm <5mA 01: V_bus <0,8mA , V_perm <15mA 02: v_bus <0,8mA, V_perm < 20mA 02: (蓝/红/绿) <8,5mA


使用

运行温度:	+5 °C 至 +40 °C
存储温度:	-10 °C 至 +50 °C
相对湿度:	20% 至 80% (无冷凝)
气压:	700 至 1060 hPa
海拔高度:	最高 3000 米
认证:	EN62471, IEC60601-1

订购示例

	UBL	
版本	2	
未使用	0	0 = 无
硬件类型说明	00	00 = 无微处理器 01 = 微处理器和白色LED 02 = 微处理器和RGB LED
未使用	0	0 = 无
功能说明	000	020 = 仅限硬件类型00和01 060 = 仅限硬件类型00和01 255 = 仅限硬件类型01和02
IP等级	6	6 = IPX6 W = IPX6 Washable DURA™（耐清洗消毒）
	-	
颜色	2	2 = 灰色
安装	0	0 = 螺丝
外壳	2	2 = 2 端口
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
未使用	0	0 = 无
所选产品编号: UBL200000006-2020000000		

尺寸



图纸编号: 0830626

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权利。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。